

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Intermat 9904 für Glastüren
- ▶ Öffnungswinkel 95°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Glasdicke 4,0 - 6,5 mm
- ▶ Topfdurchmesser 26 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 2,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Kunststoff schwarz

Intermat 9904, Öffnungswinkel 95°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
			Basis B 11 mm	Basis B 2,5 mm	Basis B -4 mm	
zum Anschrauben TU 12 / S		-				1/50 St.
			0 072 960	0 072 967	0 072 968	

Zierkappen Typ A



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	0 040 341	1/50 Set
2 vernickelt matt	0 070 712	1/50 Set
3 vergoldet hochglanz	0 040 340	1/50 Set
4 schwarz	0 070 051	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.

Zierkappen Typ B



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	0 040 495	1/50 Set
2 vernickelt matt	0 070 713	1/50 Set
3 vergoldet hochglanz	0 040 494	1/50 Set
4 schwarz	0 070 052	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.